



3028 液态光学胶 LOCA

产品介绍

液态光学胶(LOCA)，使用于透明光学材料黏着，如触摸屏、显示器、ITO 膜、玻璃、亚克力、PC 等其它电子光学组件。

产品特点

- 1.UV 固化后胶体有高透光高、透明等特点。
- 2.具有良好的柔软延展性，适合不同材质的接着。
- 3.黏着强度高且耐黄变。

技术参数

触摸屏 LOCA 技术参数

项目	基本特性	
1	品名	LOCA
2	适用材质	Glass to Glass
3	外观	透明液体
4	粘度 (25℃, cps)	3000-3500 或 1000-1500
5	邵氏硬度	E35
6	折射率	1.5
7	收缩率	2.68%
8	密度 (g/cm ³)	1.01
9	穿透率	≥98% (pure resin)
		≥90% (lamine with glass substrate)
10	高温高湿	65℃ 90%RH 240H pass
10	固化条件	初固 200-400mj
		本固 3000-5000mj
11	储存条件	室温，避光
12	保质期	6 个月

使用建议:

- 1、在使用胶前，粘合基材需清洁干净。
- 2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的 UV 透光度。

工厂地址：广东省中山市坦洲镇同盛工业区 7 号 2 栋

营销地址：广东省珠海市明珠南路 3094 号安徽大厦 5 层 01 号

电话：0756-8537371

传真：0756-8537372

技术支持：18923367640

E-mail: zhmaster@sina.cn

官网: <http://www.zhmaster.cn>

阿里巴巴诚信通会员: <http://zhmstkj.cn.alibaba.com>



珠海玛斯特科技有限公司
Zhuhai Master Technology Co., Ltd

3028 液态光学胶 LOCA

3、过多的溢胶可用 IPA 或石油醚擦洗清除。

包装规格

黑色塑料瓶包装，1Kg/瓶、20 Kg /桶。

储存环境

3028 存放于阴凉通风的处所,避免阳光或紫外光线照射,开封使用完毕后尽速旋紧瓶盖,未开封的产品,于 10-30℃ 下可储存 6 个月。

工厂地址：广东省中山市坦洲镇同盛工业区 7 号 2 栋

营销地址：广东省珠海市明珠南路 3094 号安徽大厦 5 层 01 号

电话：0756-8537371

传真：0756-8537372

技术支持：18923367640

E-mail: zhmaster@sina.cn

官网: <http://www.zhmaster.cn>

阿里巴巴诚信通会员: <http://zhmstkj.cn.alibaba.com>